品番: EA948C-126

品名: M8x50mm 雄ねじクランプレバー(シルバー)



販売価格	1,240円 (税抜)/1,364円(税込)				
カタログ価格	1,240円(税抜)/1,364円(税込)				
在庫数	最新在庫: 9 (2025/11/14 06:54現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1258ページ				











仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	FKR8X50-SV
ねじサイズ	M8×50	レバー長さ(A)	65mm
ハンドル全高(B)	42.5mm	歯数	20
規格(適応工具の呼び)	(-)ドライバー:(-)5.5 ヘクサロビュラ穴:No.20(T20)	材質	レバー:亜鉛ダイカスト、 ねじ:四三酸化鉄皮膜(SUM22L)
ねじ締付力	回し半径:55mm 許容荷重:290N 許容締付力:8kN	カラー	シルバー
質量	115g		

亜鉛ダイカスト製で、指にフィットするエコノミータイプ

マイナス溝とヘクサロビュラ穴の複合溝形状

クランピングポジションを変えずに、位置を安全で便利な方向に調整できます。

狭い場所でもレバーをセットできますので、取付けスペースの節約になります。

RoHS対応品