品番: EA948C-141

品名: M12x25mm 雄ねじクランプレバー(シルバー)



販売価格	<b>1,480円</b> (税抜)/1,628円(税込)				
カタログ価格	1,480円(税抜)/1,628円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>12</b> (2025/11/14 08:25現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1258ページ				











## 仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	FKR12X25-SV
ねじサイズ	M12×25	レバー長さ(A)	95mm
ハンドル全高(B)	63mm	歯数	24
規格(適応工具の呼び)	(-)ドライバー:(-)7 ヘクサロビュラ穴:(T27)	材質	レバー:亜鉛ダイカスト、 ねじ:四三酸化鉄皮膜(SUM22L)
ねじ締付力	回し半径:85mm 許容荷重:640N 許容締付力:18.6kN	カラー	シルバー
質量	235g		

亜鉛ダイカスト製で、指にフィットするエコノミータイプ

マイナス溝とヘクサロビュラ穴の複合溝形状

クランピングポジションを変えずに、位置を安全で便利な方向に調整できます。

狭い場所でもレバーをセットできますので、取付けスペースの節約になります。

RoHS対応品