品番: EA948C-27

品名: M8x50mm クランプレバー(シルバーグレー)



販売価格	1,230円(税抜)/1,353円(税込)				
カタログ価 格	1,230円(税抜)/1,353円(税込)				
在庫数	最新在庫: 1 (2025/11/14 06:54現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1259ページ				













仕様

メーカー	鍋屋バイテック(NBK)	型番	LDM-8-50-SG
用途	シャフトの位置調整、ワークの固定に	ねじサイズ	M8×50mm(ピッチ:1.25)
サイズ	R:63mm, H:45mm, d:13.5mm	歯数	24
最大荷重	180N	最大締付力	10kN
重量	92g	カラー	シルバー
材質	レバー: 亜鉛ダイカスト(静電塗装) ねじ: SUM22L(四三酸化鉄皮膜) 止めねじ: スチール(四三酸化鉄皮膜) スプリング: ステンレス鋼線または SWPB		

雄ねじ

レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装

レバー部を360°回せない場所でも、ねじの締めつけができます。

ねじを締めつけた後は、邪魔にならないようにレバー部の位置をかえることができます。

<工具レス化による作業効率アップ>

クランレバーを使用することで、レンチやスパナなど、ねじを操作するための工具が不要になり作業効率がアップ! 装置の段取り替えなど、ネジを頻繁に操作する箇所に効果的!

<装置の省スペース化>

一般的な工具より、回し半径が小さくねじの操作をするためのスペースを削減できます。

<クランプレバーとは>

クランプレバーとは、工具を使用せず、レバーを回してねじを効率的に締めつけたり、ゆるめたりするための機械要素部品です。 レバー部を引き上げることで、ねじ部とのセレーションのかみ合いが解除され、フリー(レバー部を回してもねじ部が回らない)状態になるため、狭いスペースでも操作が可能なことが最大の特長です。

代替品



品番 EA948C-126 コメント M8x50mm シルバー

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.