

品番：EA948C-32

品名：M10x25mm クランプレバー(シルバーグレー)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 1,270円(税抜) / 1,397円(税込) | | |
| カタログ価格 | 1,270円(税抜) / 1,397円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 8 (2026/06/30 22:56現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1213ページ | | |



仕様

| | | | |
|------|---|-------|-------------------|
| メーカー | 鍋屋バイテック(NBK) | 型番 | LDM-10-25-SG |
| 用途 | シャフトの位置調整、ワークの固定に | ねじサイズ | M10×25mm(ピッチ:1.5) |
| サイズ | R:78mm、H:55mm、d:16mm | 歯数 | 26 |
| 最大荷重 | 290N | 最大締付力 | 16kN |
| 重量 | 139g | カラー | シルバー |
| 材質 | レバー:亜鉛ダイカスト(静電塗装) ねじ:SUM22L(四三酸化鉄皮膜) 止めねじ:スチール(四三酸化鉄皮膜) スプリング:ステンレス鋼線またはSWPB | | |

雄ねじ

レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装

レバー部を360°回せない場所でも、ねじの締めつけができます。

ねじを締めつけた後は、邪魔にならないようにレバー部の位置をかえることができます。

<工具レス化による作業効率アップ>

クランプレバーを使用することで、レンチやスパナなど、ねじを操作するための工具が不要になり作業効率がアップ!
装置の段取り替えなど、ネジを頻繁に操作する箇所に効果的!

<装置の省スペース化>

一般的な工具より、回し半径が小さくねじの操作をするためのスペースを削減できます。

<クランプレバーとは>

クランプレバーとは、工具を使用せず、レバーを回してねじを効率的に締めつけたり、ゆるめたりするための機械要素部品です。レバー部を引き上げることで、ねじ部とのセレーションのかみ合いが解除され、フリー（レバー部を回してもねじ部が回らない）状態になるため、狭いスペースでも操作が可能なのが最大の特長です。

代替品



品番 EA948C-132
コメント M10x25mm シルバー

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.