品番: EA948CA-52

品名: M8x40mm [スチール製]雄ねじフラットテンションレバー



販売価格	<b>3,460円</b> (税抜)/3,806円(税込)				
カタログ価格	3,460円(税抜)/3,806円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>0</b> (2025/11/14 05:35現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1259ページ				







## 仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	FT8X40
材質	スチール(SUM22L・黒染め)、 グリップ:フェノール樹脂	ねじ径	M8
サイズ(mm)	A:102, C:33, D:19, M:40	入数	1個
回し半径(mm)	102	最大荷重(N)	110
最大締付力(kN)	8		

本体の高さが低い上、レバー角度0°でフラットの為、上下にスペースのない場所に最適です。

操作時にレバーの干渉が発生する場合に、短いレバーを取付け使用できます。

RoHS対応品

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.