品番: EA948CA-76

品名: M10x50mm [ステンレス製]雄ねじフラットテンションレバー



販売価格	10,200円 (税抜)/ 11,220円(税込)				
カタログ価 格	10,200円(税抜)/11,220円(税込)				
在庫数	最新在庫: 4 (2025/11/14 05:27現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1259ページ				







仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	FT10X50-SUS
ねじサイズ	M10×50	レバー長さ	131mm
本体高さ	22mm	歯数	30
ねじ締付力	回し半径:130mm 最大荷重:210N 最大締付力:12.8kN	材質	本体:SUS303、 グリップ:フェノール樹脂
質量	330g		

本体の高さが低い上、レバーも角度15°またはフラットの為、上下にスペースのない場所に最適です。

操作時にレバーの干渉が発生する場合に、短いレバーを取付け使用できます。

RoHS対応品

代替品



品番 EA948CA-56

コメント 材質:SUM22L黒染め

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.