品番: EA948CB-143

品名: M12x40mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)



販売価格	<b>1,580円</b> (税抜)/1,738円(税込)				
カタログ価 格	1,580円(税抜)/1,738円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>5</b> (2025/12/16 14:48現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1258ページ				











## 仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	FKR12X40-OG
ねじサイズ	M12×40	レバー長さ	95mm
ハンドル全高	63mm	歯数	24
規格(適応工具の呼び)	(-)ドライバー:(-)7 ヘクサロビュラ穴:(T27)	ねじ締付力	回し半径:85mm 許容荷重:640N 許容締付力:18.6kN
材質	レバー:亜鉛ダイカスト ねじ:四三酸化鉄皮膜(SUM22L)	カラー	オレンジ
質量	246g		

亜鉛ダイカスト製で、指にフィットするエコノミータイプ

マイナス溝とヘクサロビュラ穴の複合溝形状

クランピングポジションを変えずに、位置を安全で便利な方向に調整できます。

狭い場所でもレバーをセットできますので、取付けスペースの節約になります。

RoHS対応品