




品番：EA948CB-145

品名：M12x60mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)



販売価格	1,370円(税抜)／1,507円(税込)		
カタログ価格	1,370円(税抜)／1,507円(税込)		
在庫数	最新在庫: 12 (2026/03/06 08:23現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1212ページ		



仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	FKR12X60-OG
ねじサイズ	M12×60	レバー長さ	95mm
ハンドル全高	63mm	歯数	24
規格(適応工具の呼び)	(-)ドライバー:(-)7 ヘキサロピュラ穴:(T27)	ねじ締付力	回し半径:85mm 許容荷重:640N 許容締付力:18.6kN
材質	レバー:亜鉛ダイカスト ねじ:四三酸化鉄皮膜(SUM22L)	カラー	オレンジ
質量	260g		

亜鉛ダイカスト製で、指にフィットするエコノミータイプ
マイナス溝とヘキサロピュラ穴の複合溝形状
クランピングポジションを変えずに、位置を安全で便利な方向に調整できます。
狭い場所でもレバーをセットできますので、取付けスペースの節約になります。
RoHS対応品

