


品番：EA948CB-207

品名：M6x25mm 雄ねじクランプレバー(操作バ-付



販売価格	595円(税抜)／ 655円(税込)		
カタログ価格	595円(税抜)／655円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/12/15 23:57現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1258ページ		



仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	EAL30AX25
ねじサイズ	M6X25	レバー長さ	30mm
高さ	30mm	歯数	18
使用温度	-30～130℃	材質	レバー・ボス部、ボタン:ポリアミド(ガラス繊維強化) ねじ:亜鉛メッキ(S10C)
質量	11g		

レバー部全体の曲線デザインが快適な握り感を与えます。

本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。

RoHS対応品

※高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。