

品番 : EA948CB-217

品名 : M6x30mm 雄ねじクランプレバー(操作レバ)-付



販売価格	600円(税抜)／660円(税込)		
カタログ価格	600円(税抜)／660円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/01/15 14:20現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1212ページ		



使用例・使用方法
レバーを引き上げると、かみ合って
固定される。レバーを下げる時、ボタン
が外れます。
レバーの端がブリーチになりますので
お壁への位置取りにご注意ください。
手を離すとスプリングの力でレバー
が戻ります。操作部は手袋で操作可能
(指套の場合は、計量式約1kg/20°
20°までヒンジ部分が動きません)

仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	EAL44AX30
ねじサイズ	M6X30	レバー長さ	44mm
高さ	32.5mm	歯数	18
使用温度	-30~130°C	材質	レバー・ボス部、ボタン:ポリアミド(ガラス繊維強化) ねじ:亜鉛メッキ(S10C)
質量	17g		

レバー部全体の曲線デザインが快適な握り感を与えます。

本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。

RoHS対応品

※高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.