

品番：EA948CB-218

品名：M6x40mm 雄ねじクランプレバー(操作バグ-付)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 600円(税抜) / 660円(税込) | | |
| カタログ価格 | 600円(税抜) / 660円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2026/06/30 23:57現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1212ページ | | |



仕様

| | | | |
|-------|-------------|-------|--|
| メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | EAL44AX40 |
| ねじサイズ | M6X40 | レバー長さ | 44mm |
| 高さ | 32.5mm | 歯数 | 18 |
| 使用温度 | -30~130℃ | 材質 | レバー・ボス部、ボタン:ポリアミド(ガラス繊維強化) ねじ:亜鉛メッキ(S10C) |
| 質量 | 19g | | |

レバー部全体の曲線デザインが快適な握り感を与えます。

本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。

RoHS対応品

※高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.