

品番：EA948CB-228

品名：M8x40mm 雄ねじクランプレバー(操作バ^ッ-付)



販売価格	595円(税抜) / 655円(税込)		
カタログ価格	595円(税抜) / 655円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2026/07/01 00:48現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1212ページ		



仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	EAL63AX40
ねじサイズ	M6X40	レバー長さ	63mm
高さ	43mm	歯数	20
使用温度	-30~130℃	材質	レバー・ボス部、ボタン:ポリアミド(ガラス繊維強化) ねじ:亜鉛メッキ(S10C)
質量	40g		

レバー部全体の曲線デザインが快適な握り感を与えます。

本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。

RoHS対応品

※高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.