品番: EA948CB-318

品名: M5x50mm 雄ねじミニクランプレバー(シルバー)



販売価格	1,090円(税抜)/1,199円(税込)				
カタログ価 格	1,090円(税抜)/1,199円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>4</b> (2025/11/14 17:29現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1258ページ				











## 仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	MKR5X50-SV
ねじサイズ	M5X50	レバー長さ	30mm
高さ	30mm	歯数	16
規格(適応工具の呼び)	(-)ドライバー:(-)5.5 ヘクサロビュラ穴:No.20(T20)	ねじ締付力	回し半径:30mm 許容荷重:135N 許容締付力:3.1kN
材質	レバー: 亜鉛ダイカスト(ZDC1)、 ねじ: SUM22L(四三酸化鉄被膜)	カラー	シルバー
質量	37g		

回し半径が小さいミニタイプ

マイナス溝とヘクサロビュラ穴の複合溝形状

RoHS対応品

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.