


品番：EA948CB-418

品名：M5x50mm 雄ねじミニクランプレバー(ブラック)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 800円(税抜) / 880円(税込)          |      |   |
| カタログ価格  | 800円(税抜) / 880円(税込)          |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 4 (2026/04/30 15:31現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1212ページ                      |      |   |



| 項目    | 値     |
|-------|-------|
| ねじ締付力 | 3.1kN |
| 許容荷重  | 135N  |
| 許容締付力 | 3.1kN |

#### 仕様

|             |                                          |       |                                       |
|-------------|------------------------------------------|-------|---------------------------------------|
| メーカー        | イマオコーポレーション                              | 型番    | MKR5X50-BR                            |
| ねじサイズ       | M5X50                                    | レバー長さ | 30mm                                  |
| 高さ          | 30mm                                     | 歯数    | 16                                    |
| 規格(適応工具の呼び) | (-)ドライバー:(-)5.5<br>ヘキサロピュラ穴:No.20(T20)   | ねじ締付力 | 回し半径:30mm<br>許容荷重:135N<br>許容締付力:3.1kN |
| 材質          | レバー:亜鉛ダイカスト(ZDC1)、<br>ねじ:SUM22L(四三酸化鉄被膜) | カラー   | ブラック                                  |
| 質量          | 37g                                      |       |                                       |

回し半径が小さいミニタイプ

マイナス溝とヘキサロピュラ穴の複合溝形状

RoHS対応品

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.