


品番：EA948CB-618

品名：M5x50mm 雄ねじミニクランプレバー(レッド)



販売価格	800円(税抜) / 880円(税込)		
カタログ価格	800円(税抜) / 880円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/07/01 01:49現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1212ページ		



サイズ	長さ	質量
M5x50	30	37
M5x60	40	45
M5x70	50	53
M5x80	60	61



仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	MKR5X50-RE
ねじサイズ	M5X50	レバー長さ	30mm
高さ	30mm	歯数	16
規格(適応工具の呼び)	(-)ドライバー:(-)5.5 ヘキサロピュラ穴:No.20(T20)	ねじ締付力	回し半径:30mm 許容荷重:135N 許容締付力:3.1kN
材質	レバー:亜鉛ダイカスト(ZDC1)、 ねじ:SUM22L(四三酸化鉄被膜)	カラー	レッド
質量	37g		

回し半径が小さいミニタイプ

マイナス溝とヘキサロピュラ穴の複合溝形状

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.