品番: EA948CC-101

品名: M4 雌ねじクランプレバー(操作レバー付)



販売価格	610円(税抜)/671円(税込)				
カタログ価 格	610円(税抜)/671円(税込)				
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/16 22:57現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1257ページ				









仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	EAL30B
ねじサイズ	M4	レバー長さ	30mm
高さ	30mm	歯数	18
使用温度	-30~130℃	材質	レバー・ボス部・ボタン:ポリアミド(ガラス繊維強化)、 ねじ:黄銅(カドミウム低減材)
質量	8g		

レバー部全体の曲線デザインが快適な握り感を与えます。

本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。

RoHS対応品

※高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.