


品番：EA948CC-12

品名：M6 雌ねじクランプレバー(ブラック)



販売価格	960円(税抜)／1,056円(税込)		
カタログ価格	960円(税抜)／1,056円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/06/08 05:04現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	鍋屋バイテック(NBK)	型番	LDF-6-BK
用途	シャフトの位置調整、ワークの固定に	ねじサイズ	M6(ピッチ:1)
サイズ	R:45mm、H:35mm、d:10mm	歯数	18
最大荷重	100N	最大締付力	5.5kN
重量	32g	カラー	ブラック
材質	レバー:亜鉛ダイカスト(静電塗装) ねじ:SUM22L(四三酸化鉄皮膜) 止めねじ:スチール(四三酸化鉄皮膜) スプリング:ステンレス鋼線またはSWPB		

雌ねじタイプのクランプレバー

レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装

ねじを締めつけた後は、邪魔にならないようにレバー部の位置をかえることができます。

<工具レス化による作業効率アップ>
クランプレバーを使用することで、レンチやスパナなど、ねじを操作するための工具が不要になり作業効率がアップ！
装置の段取り替えなど、ネジを頻繁に操作する箇所に効果的！

<装置の省スペース化>
一般的な工具より、回し半径が小さくねじの操作をするためのスペースを削減できます。

<クランプレバーとは>

クランプレバーとは、工具を使用せず、レバーを回してねじを効率的に締めつけたり、ゆるめたりするための機械要素部品です。

レバー部を引き上げることで、ねじ部とのセレーションのかみ合いが解除され、フリー（レバー部を回してもねじ部が回らない）状態になるため、狭いスペースでも操作が可能なのが最大の特長です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.