



品番：EA948CC-202

品名：M4 雌ねじミニクランプレバー(シルバー)



販売価格	750円(税抜) / 825円(税込)		
カタログ価格	750円(税抜) / 825円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/08 20:45現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様


メーカー	イマオコーポレーション	型番	MKF4-SV
ねじサイズ	M4	レバー長さ	30mm
高さ	30mm	歯数	16
規格(適応工具の呼び)	(-)ドライバー:(-)5.5 ヘキサロピュラ穴:No.20(T20)	材質	レバー:亜鉛ダイカスト、 ねじ:SUM22L(四三酸化鉄被膜)
カラー	シルバー	質量	36g

回し半径が小さいミニタイプ

マイナス溝とヘキサロピュラ穴の複合溝形状

RoHS対応品

代替品

	品番 EA948CC-222 コメント 色の違い(シルバー⇒オレンジ)
--	--

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.