品番: EA948CC-202

品名: M4 雌ねじミニクランプレバー(シルバー)



販売価格	950円(税抜)/1,045円(税込)				
カタログ価 格	950円(税抜)/1,045円(税込)				
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/16 15:38現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1257ページ				









仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	MKF4-SV
ねじサイズ	M4	レバー長さ	30mm
高さ	30mm	歯数	16
規格(適応工具の呼び)	(-)ドライバー:(-)5.5 ヘクサロビュラ穴:No.20(T20)	材質	レバー:亜鉛ダイカスト、 ねじ:SUM22L(四三酸化鉄被膜)
カラー	シルバー	質量	369

回し半径が小さいミニタイプ

マイナス溝とヘクサロビュラ穴の複合溝形状

RoHS対応品

代替品



品番 EA948CC-222

コメント 色の違い(シルバ-⇒オレンジ)

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.