


品番：EA948CD-113

品名：M6 x20mm 雄ねじクランプ°レバ- (ステンレスジ / クロ-ム)



販売価格	2,210円 (税抜) / 2,431円 (税込)		
カタログ価格	2,210円 (税抜) / 2,431円 (税込)		
在庫数	最新在庫: 9 (2026/04/11 15:26現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1211ページ		



仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	FKR6x20-CR-SUS
ねじサイズ	M6×20	レバー長さ	40mm
高さ	31mm	規格(適応工具の呼び)	(-)ドライバー: (-)5.5 ヘキサロピュラ穴: No.20(T20)
ねじ締付力	回し半径: 30mm 許容荷重: 215N 許容締付力: 4.3kN	材質	レバー: 亜鉛ダイカスト(クロムメッキ)、 ねじ: SUS303 (ステンレススチール)
質量	42g		
マイナス溝とヘキサロピュラ穴の複合溝形状			
RoHS対応品			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.