


品番 : EA948CE-111

品名 : 50mm/ 6mm 角穴クランクハンドル



販売価格	2,730円(税抜) / 3,003円(税込)		
カタログ価格	2,730円(税抜) / 3,003円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/12/16 00:40現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1257ページ		



カタログ訂正

25/07/09 ●材質…ハンドル:(誤)ポリプロピレン (正)ポリアミド (No.56 1115)

## 仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	BCH50S
全長	69mm	全高	49mm
穴形状	角	機械強度	トルク伝達力:60N·m 耐衝撃強さ:7J
使用温度	0~90°C	材質	クランク:ポリアミド(ガラス繊維強化)、 インサート:黄銅(C3604)、 ハンドル:ポリアミド(ツヤ消し)
質量	35g	入数	1個入り

回転ハンドル付き(取り外し不可)

クランクは、丈夫なリブ構造です。

RoHS対応品

※高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

