


品番 : EA948CE-51

品名 : M8 x 60mm [ナロン製]回転ハンドル



販売価格	2,310円(税抜) / 2,541円(税込)		
カタログ価格	2,310円(税抜) / 2,541円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2025/12/16 18:17現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1257ページ		



仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	FR18
ねじサイズ	M8×13	グリップ径	18mm
ハンドル長さ	60mm	材質	グリップ:ポリアミド、 シャンク:SUM22(クロムメッキ)
質量	80g		

雄ねじ

折り曲げ型

取付けボルトの調整により折り曲げ方向は360°任意に設定できます。

ネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。

RoHS対応品

※直射日光の当たる場所や、屋外でのご使用はお避けください。

※グリップを引っ張る(軸方向へ抜く)ご使用はお避けください。

※高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

