

品番：EA948CE-52

品名：M8 x 77mm [ナイロン製]回転ハンドル



販売価格	2,410円(税抜)／2,651円(税込)		
カタログ価格	2,410円(税抜)／2,651円(税込)		
在庫数	最新在庫: 8 (2025/12/15 23:57現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1257ページ		



仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	FR22A
ねじサイズ	M8×14	グリップ径	22mm
ハンドル長さ	78mm	材質	グリップ:ポリアミド、 シャंक:SUM22(クロムメッキ)
質量	120g		
雄ねじ			
折り曲げ型			
取付けボルトの調整により折り曲げ方向は360°任意に設定できます。			
ネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。			
RoHS対応品			
※直射日光の当たる場所や、屋外でのご使用は避けください。			
※グリップを引っ張る(軸方向へ抜く)ご使用は避けください。			
※高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

