


品番：EA948CE-53

品名：M10x 77mm [ナイロン製]回転ハンドル



販売価格	2,420円(税抜)／ 2,662円(税込)		
カタログ価格	2,420円(税抜)／ 2,662円(税込)		
在庫数	最新在庫: 9 （2026/03/23 19:55現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1211ページ		



仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	FR22B
ねじサイズ	M10×15	グリップ径	22mm
ハンドル長さ	78mm	材質	グリップ:ポリアミド、 シャंक:SUM22(クロムメッキ)
質量	120g		
雄ねじ			
折り曲げ型			
取付けボルトの調整により折り曲げ方向は360°任意に設定できます。			
ネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。			
RoHS対応品			
※直射日光の当たる場所や、屋外でのご使用は避けください。			
※グリップを引っ張る(軸方向へ抜く)ご使用は避けください。			
※高温または多湿の条件下でご使用の場合は、じ樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

