


品番：EA948CE-61

品名：M 6x 59mm [折曲型]回転ハンドル



販売価格	2,520円(税抜) / 2,772円(税込)		
カタログ価格	2,520円(税抜) / 2,772円(税込)		
在庫数	最新在庫: 13 (2026/03/23 22:43現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1211ページ		



#### 仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	SFR18
ねじサイズ	M6	グリップ径	18mm
ハンドル長さ	59.5mm	材質	グリップ:ポリアミド、 シャンク:SUM22(クロムメッキ)
質量	69g		
雌ねじ			
折り曲げ式			
RoHS対応品			
※直射日光の当たる場所や、屋外でのご使用はお避けください。			
※グリップを引っ張る(軸方向へ抜く)ご使用はお避けください。			
※高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.