


品名 : M 8x 77mm [折曲型]回転ハンドル



販売価格	2,730円(税抜)／3,003円(税込)		
カタログ価格	2,730円(税抜)／3,003円(税込)		
在庫数	最新在庫: 9 (2026/03/23 22:43現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1211ページ		



メーカー	イマオコーポレーション	型番	SFR22
ねじサイズ	M8	グリップ径	22mm
ハンドル長さ	78mm	材質	グリップ:ポリアミド、 シャンク:SUM22(クロムメッキ)
質量	115g		

雌ねじ

折り曲げ式

RoHS対応品

※直射日光の当たる場所や、屋外でのご使用はお避けください。

※グリップを引っ張る(軸方向へ抜く)ご使用はお避けください。

※高温または多湿の条件下でご利用の場合は、じ樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。

© 2018 ESCO Co.,Ltd.