品番: EA948CG-2A

品名:50.0x33.0mm/6x20mm 丸ハンドル(止めねじ型)



販売価格	<b>3,280円</b> (税抜)/3,608円(税込)				
カタログ価 格	3,280円(税抜)/3,608円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>2</b> (2025/08/22 19:44現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1256ページ				









## 仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	GH50N
ねじサイズ	M5	ノブ径	50mm
ノブ高さ	33mm	ハンドル長さ	20mm
材質	ノブ:ポリプロピレン、 握り:ポリアミド、 インサート:黄銅	質量	54g

ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップしにくい、快適な握り感覚です。

ミニ回転グリップがついているので、低トルクで早送りが必要な箇所に適しています。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.