


品番 : EA948CH-211

品名 : M5x30mm 雄ねじカムレバー(固定式)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 1,640円(税抜) / 1,804円(税込) | | |
| カタログ価格 | 1,640円(税抜) / 1,804円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2026/04/12 02:16現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1213ページ | | |



仕様

| | | | |
|-------|--|-------|------------|
| メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | KCLF05AX30 |
| ねじサイズ | M5X30 | レバー長さ | 52.3mm |
| 高さ | 17.2mm | クランプ力 | 2.5kN |
| レバー荷重 | 100N | 使用温度 | -40~90℃ |
| 材質 | レバー:アルミダイカスト(黒色粉体塗装) 丸ナット・ねじ:亜鉛三価クロメート(SUM22L) スラストワッシャー:強化プラスチック Oリング:EPDM | 質量 | 21g |

一度適正な量をねじ込めば、レバーを倒したり起こしたりする操作のみで、クランプ・アンクランプが行えます。

ネジ部がレバーと固定されていますのでレバーの向きを調整できません。

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.