品番: EA948CH-218

品名: M6x20mm 雄ねじカムレバー(固定式)



| 販売価格        | <b>1,760円</b> (税抜)/1,936円(税込)       |      |   |  |  |
|-------------|-------------------------------------|------|---|--|--|
| カタログ価<br>格  | 1,760円(税抜)/1,936円(税込)               |      |   |  |  |
| 在庫数         | 最新在庫: <b>2</b> (2025/12/15 06:42現在) |      |   |  |  |
| 商品入数        | 1                                   | 販売単位 | 個 |  |  |
| カタログ<br>ページ | 1259ページ                             |      |   |  |  |





## 仕様

| メーカー  | イマオコーポレーション   | 型番    | KCLF06X20 |
|-------|---|-------|-----------|
| ねじサイズ | M6X20   | レバー長さ | 70.4mm    |
| 高さ    | 22.2mm  | クランプカ | 4kN       |
| レバー荷重 | 120N  | 使用温度  | -40~90℃   |
| 材質    | レバー:アルミダイカスト (黒色粉体塗装)<br>丸ナット・ねじ:亜鉛三価クロメート<br>(SUM22L)<br>スラストワッシャー:強化プラスチック<br>Oリング:EPDM | 質量    | 41g       |

一度適正な量をねじ込めば、レバーを倒したり起こしたりする操作のみで、クランプ・アンクランプが行えます。

ネジ部がレバーと固定されていますのでレバーの向きを調整できません。

RoHS対応品

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.