品番: EA948CH-225

品名: M8x50mm 雄ねじカムレバー(固定式)



販売価格	1,990円 (税抜)/ 2,189円(税込)				
カタログ価 格	1,990円(税抜)/2,189円(税込)				
在庫数	最新在庫: 2 (2025/12/15 06:43現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログ ページ	1259ページ				





仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	KCLF08X50
ねじサイズ	M8X50	レバー長さ	96mm
高さ	28.8mm	クランプカ	8kN
レバー荷重	350N	使用温度	-40~90℃
材質	レバー:アルミダイカスト (黒色粉体塗装) 丸ナット・ねじ:亜鉛三価クロメート (SUM22L) スラストワッシャー:強化プラスチック Oリング:EPDM	質量	121g

一度適正な量をねじ込めば、レバーを倒したり起こしたりする操作のみで、クランプ・アンクランプが行えます。

ネジ部がレバーと固定されていますのでレバーの向きを調整できません。

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.