



品番：EA948DA-33

品名：M5 重荷重ボールプランジャー



販売価格	345円(税抜) / 380円(税込)		
カタログ価格	345円(税抜) / 380円(税込)		
在庫数	最新在庫: 10 (2026/03/23 19:55現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1214ページ		



注意書き

※本製品はスプリングとボールが一体になっており、ボールがスプリングの先端に当たることで、スプリングの先端が折れる場合があります。取り扱いにはご注意ください。

ES

仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	BSTH5A
用途	しゅう動部の位置決め用に(重荷重用)	ねじサイズ	M5
本体長さ	14mm	ボール径	3mm
荷重(最小~最大)	19~30N	取付け方法	ねじ込み
レンチ穴	六角	耐熱温度	100℃
材質	本体:スチール(SUM22L)、 コイルバネ:SWPA ボール:スチール(HRC50~60)	質量	1.3g

レバー・ノブ・ワーク・治具の位置決め、ピラーのストッパー、プレス機械の下金型(送り抜き)などに

製品識別の為、製品背面にマーキングが付いています。(2本ライン)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.