品番: EA948DA-45

品名: M10 軽荷重ショートプランジャー



販売価格	510円(税抜) / 561円(税込)				
カタログ価 格	510円(税抜)/561円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>71</b> (2025/07/31 00:02現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1260ページ				













## 仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	ZSP10
用途	突き出し、位置決め用に(軽荷重用)	ねじサイズ	M10
本体長さ	19mm	センターピン径	4.5mm
荷重(最小~最大)	9~16N	取付け方法	ねじ込み
レンチ穴	マイナス	耐熱温度	100℃
材質	本体:スチール(SUM22L)、 コイルバネ:SWPA センターピン:スチール(HRC50~60)	質量	<b>7</b> g

全長が短く狭いスペースでのご利用に便利です。

先端側から位置調整ができるため、プレス・金型などのストッパー・突き出し・位置決めに最適です。

製品識別の為、製品背面にマーキングが付いています。(1本ライン)

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.