




品番：EA948DA-64

品名：M6 中荷重スプリングプランジャー



販売価格	640円(税抜) / 704円(税込)		
カタログ価格	640円(税抜) / 704円(税込)		
在庫数	最新在庫: 20 (2026/03/07 19:04現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1215ページ		



・最小荷重はプランジャーの先端が接触し、コイルは
コイル径の約1/2の長さで圧縮される
状態です。
・最大荷重はコイルの全長が圧縮され、コイル径の約
2/3の長さになります。
・バックキャップは突起付付長ありです。

仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	PL6
ねじサイズ	M6	用途	突き出し、位置決め用(中荷重用)
本体長さ	20mm	センターピン径	2.7mm
荷重(最小～最大)	7～20N	取付方法	ねじ込み
レンチ穴	六角/専用	耐熱温度	100℃
材質	本体:SUM22L(四三酸化鉄皮膜) コイルバネ:SWPA センターピン:SUM22L(HRC56～60)	質量	2.5g

先端側から位置調整ができるため、プレス・金型などのストッパー・突き出し・位置決めに最適です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.