




品番：EA948DA-68

品名：M16 中荷重スプリングプランジャー



販売価格	1,340円(税抜) / 1,474円(税込)		
カタログ価格	1,340円(税抜) / 1,474円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/03/07 19:05現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1215ページ		



・最小挿入深はプランジャーの先端が露出し、芯ピンは
コイルバネの先端に接触する状態にすることを
意図しています。
・最小挿入深に満たない状態で使用すると、芯ピンが
穴の底面に当たります。
・バックキャップにては目視検査のみに使用できません。

仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	PL16
ねじサイズ	M16	用途	突き出し、位置決め用(中荷重用)
本体長さ	32mm	センターピン径	7.5mm
荷重(最小～最大)	45～100N	取付方法	ねじ込み
レンチ穴	六角/専用	耐熱温度	100℃
材質	本体:SUM22L(四三酸化鉄皮膜) コイルバネ:SWPA センターピン:SUM22L(HRC56～60)	質量	35g

先端側から位置調整ができるため、プレス・金型などのストッパー・突き出し・位置決めに最適です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.