




品番：EA948DA-69

品名：M20 中荷重スプリングプランジャー



販売価格	1,820円(税抜) / 2,002円(税込)		
カタログ価格	1,820円(税抜) / 2,002円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/07 19:04現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1215ページ		



・最小荷重はプランジャーの先端が接触し、押し込まれた状態で測定されるスプリング力に相当する力です。  
・最大荷重は、押し込まれた状態で測定されるスプリング力に相当する力です。  
・バックキャップにて荷重調整が可能です。

### 仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	PL20
ねじサイズ	M20	用途	突き出し、位置決め用(中荷重用)
本体長さ	40mm	センターピン径	10mm
荷重(最小~最大)	60~120N	取付方法	ねじ込み
レンチ穴	六角/専用	耐熱温度	100℃
材質	本体:SUM22L(四三酸化鉄皮膜) コイルバネ:SWPA センターピン:SUM22L(HRC56~60)	質量	67g

先端側から位置調整ができるため、プレス・金型などのストッパー・突き出し・位置決めに最適です。

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.