




品番：EA948DA-75

品名：M10 軽荷重スプリングプランジャー



| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 970円(税抜) / 1,067円(税込) | | |
| カタログ価格 | 970円(税抜) / 1,067円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 89 (2026/03/07 19:04現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1215ページ | | |



※最小荷重はプランジャーの先端が接触し、センターピンが2A部をスプリング圧で押し上げる状態を示します。
※最大荷重はセンターピンが2B部を押し上げる状態を示します。
※バックキャップにて調整可能な製品ではありません。

仕様

| | | | |
|-----------|--|---------|-------------------|
| メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | ZN10 |
| ねじサイズ | M10 | 用途 | 突き出し、位置決め用に(軽荷重用) |
| 本体長さ | 22mm | センターピン径 | 4mm |
| 荷重(最小~最大) | 4~16N | 取付方法 | ねじ込み |
| レンチ穴 | 六角/専用 | 耐熱温度 | 90℃ |
| 材質 | 本体:SUM22L(四三酸化鉄皮膜) コイルバネ:SWPA センターピン:樹脂(ポリアセタール) | 質量 | 9g |

ポリアセタール製のセンターピンで、柔らかいワークに適しています。

先端側から位置調整ができるため、プレス・金型などのストッパー・突き出し・位置決めに最適です。

製品識別の為、製品背面にマーキングが付いています。(1本ライン)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.