




品番：EA948DA-76

品名：M12 軽荷重スプリングプランジャー



販売価格	1,340円(税抜) / 1,474円(税込)		
カタログ価格	1,340円(税抜) / 1,474円(税込)		
在庫数	最新在庫: 32 (2026/03/07 19:04現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1215ページ		



・最小荷重はプランジャーの先端が接触し、センターピンが2A部をスプリング圧に押し上げる状態です。
・最大荷重はセンターピンが2B部を押し上げる状態です。
・バックキャップにて調整可能な製品ではありません。

仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	ZN12
ねじサイズ	M12	用途	突き出し、位置決め用に(軽荷重用)
本体長さ	28mm	センターピン径	6mm
荷重(最小～最大)	5～27N	取付方法	ねじ込み
レンチ穴	六角/専用	耐熱温度	90℃
材質	本体:SUM22L(四三酸化鉄皮膜) コイルバネ:SWPA センターピン:樹脂(ポリアセタール)	質量	16g

ポリアセタール製のセンターピンで、柔らかいワークに適しています。

先端側から位置調整ができるため、プレス・金型などのストッパー・突き出し・位置決めに最適です。

製品識別の為、製品背面にマーキングが付いています。(1本ライン)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.