

品番：EA948DA-86



品名：M12 中荷重スプリングプランジャー



販売価格	1,030円(税抜) / 1,133円(税込)		
カタログ価格	1,030円(税抜) / 1,133円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/04/13 01:57現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1215ページ		



バックキャップ  
(※取付時は必ず)



※本製品はアンダープレッシャーの危険が懸念され、圧力容器  
の仕立に使用される圧力容器に適用しないこととします。  
※本製品は圧力容器に適用しないこととします。  
※本製品は圧力容器に適用しないこととします。  
※バックキャップなどで取付位置が変更はできません。

## 仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	PLN12
ねじサイズ	M12	用途	突き出し、位置決め用に(中荷重用)
本体長さ	28mm	センターピン径	6mm
荷重(最小～最大)	10～55N	取付方法	ねじ込み
レンチ穴	六角/専用	耐熱温度	90℃
材質	本体:SUM22L(四三酸化鉄皮膜) コイルバネ:SWPA センターピン:樹脂(ポリアセタール)	質量	16g

ポリアセタール製のセンターピンで、柔らかいワークに適しています。

先端側から位置調整ができるため、プレス・金型などのストッパー・突き出し・位置決めに最適です。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.