




品番：EA948DB-101

品名：5x 4mm ボールプランジャー(樹脂ケース)



販売価格	125円(税抜) / 138円(税込)		
カタログ価格	125円(税抜) / 138円(税込)		
在庫数	最新在庫: 11 (2026/04/12 05:33現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1215ページ		



・必ず調整ボルトの先端が調整位置に到達するまで調整してください。
・調整位置に到達したら必ず調整ボルトを締め止めてください。
・調整ボルトの締め付けトルクは必ず規定値を守ってください。



仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	EBP4
用途	しゅう動部の位置決め用に	本体長さ	5mm
ボール径	3mm	荷重(最小～最大)	3～7N
取付け方法	差し込み	取付穴加工の公差	+0.1～+0.15
耐熱温度	90℃	材質	本体:ポリアセタール コイルバネ:SUS301 ボール:SUS420
質量	0.2g		

樹脂製ケースの差込型

レバー・ノブ・ワーク・治具の位置決め、ピラーのストッパー、プレス機械の下金型(送り抜き)などに

抜けの恐れがある場合は接着剤等にて固定してください。

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.