



品番：EA948DB-103

品名：7x 6mm ボールプランジャー(樹脂ケース)



|         |                               |      |   |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 145円(税抜) / 160円(税込)           |      |   |
| カタログ価格  | 145円(税抜) / 160円(税込)           |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 19 (2026/04/12 07:14現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                             | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1215ページ                       |      |   |



・最小荷重はプランジャーの先端が接触し、ピストンが  
穴の底に到達するまでの力です。  
・最大荷重はピストンが穴の底に到達するまでの力  
です。  
・ピストンが穴の底に到達するまでの力です。  
・ピストンが穴の底に到達するまでの力です。



### 仕様

|       |              |           |  |
|-------|--------------|-----------|--|
| メーカー  | イマオコーポレーション  | 型番        | EBP6                                     |
| 用途    | しゅう動部の位置決め用に | 本体長さ      | 7mm                                      |
| ボール径  | 5mm          | 荷重(最小～最大) | 6～12N                                    |
| 取付け方法 | 差し込み         | 取付穴加工の公差  | +0.1～+0.15                               |
| 耐熱温度  | 90℃          | 材質        | 本体:ポリアセタール<br>コイルバネ:SUS301<br>ボール:SUS420 |
| 質量    | 0.7g         |           |  |

#### 樹脂製ケースの差込型

レバー・ノブ・ワーク・治具の位置決め、ピラーのストッパー、プレス機械の下金型(送り抜き)などに

抜けの恐れがある場合は接着剤等にて固定してください。

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.