品番：EA948DB-105

品名：13.5x10mm ボールプランジャー(樹脂ｹｰｽ)

販売価格	295円（税抜）／ 325円（税込）		
カタログ価格	295円（税抜）／325円(税込)		
在庫数	最新在庫：6　（2026/02/23 05:06現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1215ページ		








仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	EBP10
用途	しゅう動部の位置決め用に	本体長さ	13.5mm
ボール径	8mm	荷重(最小～最大)	10～20N
取付け方法	差し込み	取付穴加工の公差	+0.1～+0.15
耐熱温度	90℃	材質	本体：ポリアセタール コイルバネ：SUS301 ボール：SUS420
質量	3.1g		
樹脂製ケースの差込型			
レバー・ノブ・ワーク・治具の位置決め、ピラーのストッパー、プレス機械の下金型(送り抜き)などに			
抜けの恐れがある場合は接着剤等にて固定してください。			
RoHS対応品			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.