






品番：EA948DB-105

品名：13.5x10mm ボールプランジャー(樹脂ケース)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 295円(税抜) / 325円(税込) | | |
| カタログ価格 | 295円(税抜) / 325円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/06/25 16:00現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1215ページ | | |



・球径調整が可能なタイプの製品は別売です。
・本製品は、主に樹脂製で、金属製の部品も含まれています。
・樹脂製部品は、高温に長時間曝露すると変形する可能性があります。
・本製品の仕様は、予告なく変更される場合があります。

仕様

| | | | |
|-------|--------------|-----------|--|
| メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | EBP10 |
| 用途 | しゅう動部の位置決め用に | 本体長さ | 13.5mm |
| ボール径 | 8mm | 荷重(最小～最大) | 10～20N |
| 取付け方法 | 差し込み | 取付穴加工の公差 | +0.1～+0.15 |
| 耐熱温度 | 90℃ | 材質 | 本体:ポリアセタール コイルバネ:SUS301 ボール:SUS420 |
| 質量 | 3.1g | | |

樹脂製ケースの差込型

レバー・ノブ・ワーク・治具の位置決め、ピラーのストッパー、プレス機械の下金型(送り抜き)などに

抜けの恐れがある場合は接着剤等にて固定してください。

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.