


品番：EA948DB-105

品名：13.5x10mm ボールプランジャー(樹脂ケース)



販売価格	295円(税抜) / 325円(税込)		
カタログ価格	295円(税抜) / 325円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/12 07:14現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1215ページ		



### 仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	EBP10
用途	しゅう動部の位置決め用に	本体長さ	13.5mm
ボール径	8mm	荷重(最小～最大)	10～20N
取付け方法	差し込み	取付穴加工の公差	+0.1～+0.15
耐熱温度	90℃	材質	本体:ポリアセタール コイルバネ:SUS301 ボール:SUS420
質量	3.1g		

#### 樹脂製ケースの差込型

レバー・ノブ・ワーク・治具の位置決め、ピラーのストッパー、プレス機械の下金型(送り抜き)などに

抜けの恐れがある場合は接着剤等にて固定してください。

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.