




品番：EA948DB-11

品名：M6 ボールプランジャー(樹脂製)



販売価格	335円(税抜) / 369円(税込)		
カタログ価格	335円(税抜) / 369円(税込)		
在庫数	最新在庫: 8 (2026/04/12 07:14現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1214ページ		



※本製品はアンダープレート等の角部が鋭利に凸部を有する部品との接触による破損の恐れがあります。また、本製品は樹脂製のため、高温・高湿度環境での使用には適しません。また、本製品は樹脂製のため、高温・高湿度環境での使用には適しません。

仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	BEE6
用途	しゅう動部の位置決め用に	ねじサイズ	M6
本体長さ	14mm	ボール径	3.5mm
荷重(最小～最大)	9～13N	取付け方法	ねじ込み
レンチ穴	マイナス	耐熱温度	90℃
材質	本体:ポリアセタール コイルバネ:SUS301 ボール:ポリアセタール	質量	0.4g

本体は絶縁性があり、電子関連装置に最適

レバー・ノブ・ワーク・治具の位置決め、ピラーのストッパー、プレス機械の下金型(送り抜き)などに

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.