




品番：EA948DB-112

品名：6x 5mm ボールプランジャー(樹脂ケース)



販売価格	185円(税抜) / 204円(税込)		
カタログ価格	185円(税抜) / 204円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/06/29 00:53現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1215ページ		



仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	EBPJ5
用途	しゅう動部の位置決め用に	本体長さ	6mm
ボール径	4mm	荷重(最小～最大)	4～7N
取付け方法	差し込み	取付穴加工の公差	+0.1～+0.15
耐熱温度	90℃	材質	本体: ポリアセタール コイルバネ: SUS301 ボール: ポリアセタール
質量	0.4g		

樹脂製ケースの差込型

レバー・ノブ・ワーク・治具の位置決め、ピラーのストッパー、プレス機械の下金型(送り抜き)などに

抜けの恐れがある場合は接着剤等にて固定してください。

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.