



品番：EA948DB-122

品名：5x 4mm ボールプランジャー(ステンレス)



販売価格	265円(税抜) / 292円(税込)		
カタログ価格	265円(税抜) / 292円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/03/07 19:08現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1215ページ		



※本製品はステンレス製のボールが標準ですが、ニッケル合金製のボールも用意しております。
※ボール径は0.02mm以内の公差で製造いたします。
※本製品は0.1mm以内の公差で製造いたします。
※本製品の寸法は図面に準じます。

仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	SBP4
用途	しゅう動部の位置決め用(軽荷重用)	本体長さ	5mm
ボール径	3mm	荷重(最小~最大)	3~7N
取付け方法	差し込み	取付穴加工の公差	+0.08~+0.13
耐熱温度	120℃	材質	本体:SUS303 コイルバネ:SUS301 ボール:SUS420
質量	0.3g		

ステンレス製ケースの差込型

レバー・ノブ・ワーク・治具の位置決め、ピラーのストッパー、プレス機械の下金型(送り抜き)などに

抜けの恐れがある場合は接着剤等にて固定してください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.