




品番：EA948DB-17

品名：M8 ボールプランジャー(樹脂製)



販売価格	355円(税抜) / 391円(税込)		
カタログ価格	355円(税抜) / 391円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/06/25 17:33現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1214ページ		



※本製品はアンダープレッシャーの危険が懸念され、ヒートシールドの付いた部品や高圧流体の漏れ防止に使用しないでください。
※本製品は、高温・高圧・高湿度の環境で使用しないでください。
※本製品は、油・潤滑剤・塗料・接着剤等の付着に注意してください。

仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	BEU8
用途	しゅう動部の位置決め用に	ねじサイズ	M8
本体長さ	16mm	ボール径	5mm
荷重(最小～最大)	15～30N	取付け方法	ねじ込み
レンチ穴	マイナス	耐熱温度	90℃
材質	本体:ポリアセタール コイルバネ:SUS301 ボール:SUS420	質量	1.2g

本体は絶縁性があり、電子関連装置に最適

レバー・ノブ・ワーク・治具の位置決め、ピラーのストッパー、プレス機械の下金型(送り抜き)などに

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.