


品番 : EA948DB-18

品名 : M10 ボールプランジャー(樹脂製)



販売価格	380円(税抜) / 418円(税込)		
カタログ価格	380円(税抜) / 418円(税込)		
在庫数	最新在庫: 10 (2026/02/23 05:06現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1214ページ		



仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	BEU10
用途	しゅう動部の位置決め用に	ねじサイズ	M10
本体長さ	19mm	ボール径	6mm
荷重(最小～最大)	20～40N	取付け方法	ねじ込み
レンチ穴	マイナス	耐熱温度	90°C
材質	本体:ポリアセタール コイルバネ:SUS301 ボール:SUS420	質量	2.3g

本体は絶縁性があり、電子関連装置に最適

レバー・ノブ・ワーク・治具の位置決め、ピラーのストッパー、プレス機械の下金型(送り抜き)などに

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.