


品番：EA948DB-33

品名：M5 重荷重ボールプランジャー



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 445円(税抜) / 490円(税込) | | |
| カタログ価格 | 445円(税抜) / 490円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 4 (2026/06/25 15:52現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1214ページ | | |



仕様

| | | | |
|-----------|-------------------|-------|--|
| メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | LBSTH5 |
| 用途 | しゅう動部の位置決め用(重荷重用) | ねじサイズ | M5 |
| 本体長さ | 12mm | ボール径 | 3mm |
| 荷重(最小~最大) | 19~30N | モーメント | 取付け:0.12N・m 取外し:0.08N・m |
| 取付け方法 | ねじ込み | レンチ穴 | マイナス |
| 耐熱温度 | 80℃ | 材質 | 本体:SUM22L(四三酸化鉄被膜) コイルバネ:SWPA ボール:SUJ2(HRC56~60) ロングロック:ポリアミド |
| 質量 | 0.9g | | |

【緩み防止機能(ロングロック)付】

振動に強い

抜きモーメントが高い

確実な位置決め

着脱回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。

レバー・ノブ・ワーク・治具の位置決め、ピラーのストッパー、プレス機械の下金型(送り抜き)などに

製品識別の為、製品背面にマーキングが付いています。(2本ライン)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.