


品番 : EA948DB-56

品名 : M10 重荷重ボールプランジャー



販売価格	1,950円(税抜) / 2,145円(税込)		
カタログ価格	1,950円(税抜) / 2,145円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2025/12/15 06:07現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1261ページ		



## 仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	LBSUH10
用途	しゅう動部の位置決め用に(重荷重用)	ねじサイズ	M10
本体長さ	19mm	ボール径	6mm
荷重(最小～最大)	66～100N	モーメント	取付け:1.36N・m 取外し:0.62N・m
取付け方法	ねじ込み	レンチ穴	マイナス
耐熱温度	80°C	材質	本体:SUS303 コイルバネ:SUS301 ボール:SUS420(HRC55) ロングロック:ポリアミド
質量	7g		

【緩み防止機能(ロングロック)付】

振動に強い

抜きモーメントが高い

確実な位置決め

着脱回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。

レバー・ノブ・ワーク・治具の位置決め、ピラーのストッパー、プレス機械の下金型(送り抜き)などに

製品識別の為、製品背面にマーキングが付いています。(2本ライン)

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.